




75642134



Glassensor 2-vägs med rumstermostat OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Ström

Strömförbrukning	23
------------------	----

Dimensioner

Inbygggnadsdjup	24,20
Inbygggnadsdjup infällda lådor	27
Höjd	160
Bredd	86
Djup	37,70

Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Material	Aluminium, Glas
Ytbehandling	Blank

Skärm

Med display	Ja
-------------	----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner, Med ventilskyddsfunktion
Utförande	För vertikal montage

Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
Spänning	Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen), Separat extra strömförsörjning behövs