




75643134



Glassensor 3-vägs med rumstermostat OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Ström

Strömförbrukning 23

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 24,20

Inbyggnadsdjup infällda lådor 27

Höjd 160

Bredd 86

Djup 37,70

Utrustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Material Aluminium, Glas

Ytbehandling Blank

Skärm

Med display Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner, Med ventilskyddsfunktion

Utförande För vertikal montage

Driftläge	Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
Spänning	Drift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen), Separat extra strömförsörjning behövs
