




75663729



Tryckknapp Q.x, RTR display, 8 knappar, KNX, Vit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 21,40

Inbyggnadsdjup infällda lådor 25

Höjd 123,20

Bredd 70,80

Djup 34,80

Utrustning

Antal manöverpunkter 8

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

Ytbehandling Sammet

Skärm

Med display Ja

Tillbehör

Har märksfält Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalousi- och termostاتفunktioner, Med ventilskyddsfunktion

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning