



80141180



Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	10
--	----

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	31
Inbyggnadsdjup infällda lådor	34
Höjd	71
Bredd	71
Djup	42

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Metall, Plast

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt