



80141200



Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering, Utanpåliggande montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 30

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10

Funktioner

Med temperaturgivare Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 22

Höjd 44

Bredd 45,70

Djup 40,50

Utrustning

Antal manöverpunkter 1

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Grå

RAL-kod 7035

Material Duroplast

Ytbehandling Blank, Matt

Skärm

Med display Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner