



80141400

IP55 



### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering, Utanpåliggande montering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -40 - 30

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10

#### Funktioner

Med temperaturgivare Nej

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 22

Höjd 44

Bredd 45,70

Djup 40,50

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 2

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Grå

RAL-kod 7035

Material Duroplast

Ytbehandling Blank, Matt

#### Skärm

Med display Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner