



80142170

IP20   °C



Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 2 vippor, med busskopplare

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10

Funktioner

Med temperaturgivare Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 31

Inbyggnadsdjup infällda lådor 34

Höjd 71

Bredd 71

Djup 42

Utrustning

Antal manöverpunkter 4

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

Material Metall, Plast

Skärm

Med display Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt