



80142180

IP20   °C



## Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10

#### Funktioner

Med temperaturgivare Nej

#### Dimensioner

Inbyggnadsdjup 31

Inbyggnadsdjup infällda lådor 34

Höjd 71

Bredd 71

Djup 42

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 4

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035

Material Metall, Plast

#### Skärm

Med display Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Nej

#### Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt