



80143326



## Tryckknapp 6 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20
--	----

#### Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

#### Dimensioner

Höjd	58,70
Bredd	58,70
Djup	33,70

#### Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

#### Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Material	Termoplast
Ytbehandling	Sammet

#### Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

#### Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

#### Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt