



80143329



Tryckknapp 6 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20
--	----

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Dimensioner

Höjd	58,70
Bredd	58,70
Djup	33,70

Utrustning

Antal manöverpunkter	6
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Termoplast
Ytbehandling	Sammet

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt