



80144329

IP20  °C  Licht Flux



## Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20

#### Funktioner

Med temperaturgivare Ja

#### Dimensioner

Höjd 58,70

Bredd 58,70

Djup 33,70

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 8

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Material Termoplast

Ytbehandling Sammet

#### Skärm

Med display Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Ja

#### Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt