



80161773



Tryckknapp KNX 2-kn K.x Rostf OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
--------------	------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	20
--	----

Funktioner

Med temperaturgivare	Ja
----------------------	----

Dimensioner

Höjd	55,10
Bredd	70,90
Djup	14,35

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Rostfritt stål
RAL-kod	9022
Material	Rostfritt stål, Termoplast
Ytbehandling	Matt

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
Avsäkring	Med demonteringsskydd
Temperatur	Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet