



80161774



Tryckknapp KNX 2-kn K.x Alu OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

| | |
|--------------|------------------|
| Montering på | Infälldmontering |
|--------------|------------------|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 |
|------------------|---------|

Elektrisk ström

| | |
|--|----|
| Strömförbrukning buss (dataöverföring) | 20 |
|--|----|

Funktioner

| | |
|----------------------|----|
| Med temperaturgivare | Ja |
|----------------------|----|

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 55,10 |
| Bredd | 70,90 |
| Djup | 14,35 |

Utrustning

| | |
|----------------------|---|
| Antal manöverpunkter | 2 |
|----------------------|---|

Kontroller och indikatorer

| | |
|--------------------|----|
| Med LED-indikering | Ja |
|--------------------|----|

Material

| | |
|--------------|------------|
| Färg | Aluminium |
| RAL-kod | 9006 |
| Material | Termoplast |
| Ytbehandling | Matt |

Skärm

| | |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

Tillbehör

| | |
|---------------|----|
| Har märksfält | Ja |
|---------------|----|

Text

| | |
|----------|--|
| Funktion | Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner |
|----------|--|

| | |
|-----------|-----------------------|
| Avsäkring | Med demonteringsskydd |
|-----------|-----------------------|

| | |
|------------|--|
| Temperatur | Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet |
|------------|--|