



80162774

IP20  °C 



Tryckknapp KNX 4-kn K.x Alu OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering på Infälldmontering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 25

Bredd 66,80

Djup 14,35

Utrustning

Antal manöverpunkter 4

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Material Termoplast

Ytbehandling Matt

Skärm

Med display Nej

Tillbehör

Har märksfält Ja

Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt