



80163780



## Tryckknapp, 6-kanaler, utan busskopplare, KNX, Vit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Installation, montering

Montering på Infälldmontering

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 20

#### Funktioner

Med temperaturgivare Nej

#### Dimensioner

Höjd 55,30

Bredd 55,80

Djup 13,85

#### Utrustning

Antal manöverpunkter 6

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Material

Färg Vit

RAL-kod 1013

Material Termoplast

Ytbehandling Blank

#### Skärm

Med display Nej

#### Tillbehör

Har märksfält Ja

#### Text

Funktion Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Integrerad temperatursensor med utgång för uppmätta värden via objekt