



80262280



easy

Rörelsedetektor PIR, 2,2m, easy-KNX, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 2,20 - 2,20

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS, easy

Minimal arbetscykel 10

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Spänning

Driftspänning över buss 21 - 32

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000

Detektering

Detekteringsvinkel, justering 45 - 90

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Material

Material Metall, Plast

Text

Tryckknapp Med knapp för automatik/permanent TILL/permanent FRÅN

Driftläge Med 3 driftlägen: automatisk/permanent TILL/permanent FRÅN

Funktion Närvarosimulering, Med party funktion

Utförande Med klor, Med demonteringskydd