



85121200

Reläinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Kontroller och indikatorer

Kan användas med rörelsesensor Ja

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30

230 V glöd- och halogenlampor 2300

Lysrör, Duokopplade' 1000

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Expansionsenhet ingång Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor

Utförande Med klor