



85221100

Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32

Text

Brytare läge Med 2 mekaniskt och elektriskt gemensamt låsta reläkontakter

Expansionsenhet ingång Med 230 V ingång för upp och ned

Skarv Anslutning av externa tryckknappar, insatser och tangentryckknappar för jalusi

Anslutningstyp Med skruvanslutningar