



85341229

## Rörelsedetektor IR, 1,1m, Q.x, LED indikering, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Installationshöjd | 1,10 - 1,10 |
| Monteringshöjd    | 34          |

#### Detektering

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Typ av sensor                 | Rörelsedetektor |
| Detektionsdiameter, på golv   | 0 - 0           |
| Detekteringsvinkel            | 180 - 180       |
| Detekteringsvinkel, justering | 45 - 90         |

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| Ytbehandling | Sammet     |
| Behandling   | Obehandlad |
| Material     | Termoplast |

#### Räckvidd

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Max. överföringsområde framåt   | 12 |
| Max. sändningslängd, åt sidorna | 8  |

#### Belysning

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Responsljusstyrkan justerbar | 5 - 1000 |
|------------------------------|----------|

#### Inställningar

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Responsljusstyrkan justerbar | Ja |
|------------------------------|----|

#### Användningsförhållanden

|                  |         |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 |
|------------------|---------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Avsäkring | Med demonteringsskydd |
|-----------|-----------------------|

|          |                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion | Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|