



85341283

Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Silver S.1

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Installationshöjd	1,10 - 1,10
Monteringshöjd	34

Detektering

Typ av sensor	Rörelsedetektor
Detektionsdiameter, på golv	0 - 0
Detekteringsvinkel, justering	45 - 90

Material

Färg	Aluminium
Ytbehandling	Matt
Behandling	Lackad
Material	Termoplast

Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	12
Max. sändningslängd, åt sidorna	8

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

Inställningar

Responsljusstyrkan justerbar	Ja
------------------------------	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Avsäkring	Med demonteringsskydd
-----------	-----------------------

Funktion	Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar
----------	--