



85341285

## Rörelsedetektor PIR, 1,1m, med tryckknapp, Antracit S.1

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Installationshöjd	1,10 - 1,10
Monteringshöjd	34

#### Detektering

Typ av sensor	Rörelsedetektor
Detektionsdiameter, på golv	0 - 0
Detekteringsvinkel	180 - 180
Detekteringsvinkel, justering	45 - 90

#### Material

Färg	Antracit
Ytbehandling	Matt
Behandling	Obehandlad
Material	Termoplast

#### Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	12
Max. sändningslängd, åt sidorna	8

#### Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

#### Inställningar

Responsljusstyrkan justerbar	Ja
------------------------------	----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Avsäkring	Med demonteringsskydd
-----------	-----------------------

#### Funktion

Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar