



85342131

## Rörelsedetektor Comfort IR 2,2m, R.x, Svart

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Installationshöjd	2,20 - 2,20
Monteringshöjd	34

#### Detektering

Typ av sensor	Rörelsedetektor
Detektionsdiameter, på golv	0 - 0
Detekteringsvinkel, justering	45 - 90

#### Material

Färg	Svart
Ytbehandling	Blank
Behandling	Obehandlad
Material	Termoplast

#### Räckvidd

Max. överföringsområde framåt	8
Max. sändningslängd, åt sidorna	6

#### Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

#### Inställningar

Responsljusstyrkan justerbar	Ja
------------------------------	----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Text

Avsäkring	Med demonteringsskydd
-----------	-----------------------

Funktion	Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar
----------	--