



85342288

Rörelsedetektor PIR, 2,2m, med tryckknapp, Vit S.1

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------------------|-------------|
| Installationshöjd | 2,20 - 2,20 |
| Monteringshöjd | 34 |

Detektering

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Typ av sensor | Rörelsedetektor |
| Detektionsdiameter, på golv | 0 - 0 |
| Detekteringsvinkel, justering | 45 - 90 |

Material

| | |
|--------------|------------|
| Färg | Vit |
| Ytbehandling | Matt |
| Behandling | Obehandlad |
| Material | Termoplast |

Räckvidd

| | |
|---------------------------------|---|
| Max. överföringsområde framåt | 8 |
| Max. sändningslängd, åt sidorna | 6 |

Belysning

| | |
|------------------------------|----------|
| Responsljusstyrkan justerbar | 5 - 1000 |
|------------------------------|----------|

Inställningar

| | |
|------------------------------|----|
| Responsljusstyrkan justerbar | Ja |
|------------------------------|----|

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|---------|
| Driftstemperatur | -5 - 45 |
|------------------|---------|

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

Text

| | |
|-----------|-----------------------|
| Avsäkring | Med demonteringsskydd |
|-----------|-----------------------|

| | |
|----------|--|
| Funktion | Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar |
|----------|--|