



85346139



IP20



## Rörelsedetektor 2,2m, R.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd 2,20 - 2,20

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Minimal arbetscykel 1

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

#### Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

#### Belysning

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000

#### Detektering

Detekteringsvinkel, justering 45 - 90

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Material

Material Termoplast

#### Text

Funktion Förvarning för avstängning på dimmerinsatser, Med minnesfunktion för närvarusimulering, Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp, Med nyckellås, Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)