



85421201

Tryckdimmerinsats 70W LED, R.x, 1930, R.classic, Elektronisk plattform

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Material

Material Metall, Plast

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32

Höjd 71

Bredd 71

Djup 33,20

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel tryckknapp

Ström

Strömförbrukning (standby) 0,30

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor 3 - 250

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Kapacitet

Antal moduler 0

Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimrings princip Automatisk lastavkänning för inställning av dimringsprincip (autodetect process), Framkantsdimring eller bakkantsdimring beroende på last-typ, självlärande

Drift och styrning Inget Bluetooth-gränssnitt

Expansionsenhet ingång Med ingångar för tryckknapp (NO-kontakt), och anslutning rörelsedetektor

Säkring Kortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)

Utförande Med klor