



85745126



IP20

14:23

## Jalustyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Antracit

### Tekniska egenskaper

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

#### Utrustning

Antal kanaler 2  
Skifte Sommar-/vintertid Ja

#### Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

#### Funktioner

Drifttid 2  
Astro-tidsförskjutning 2  
Gångreserv 8

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

#### Material

Färg Antracit

#### Text

Enkla tilläggfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, 1 upp/ned-funktion, Konfigurerbart överförings- och/eller mottagningsbeteende, Med nyckellås, Partyfunktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och utbyggnadsenhets kommandon (blockeringsskydd), Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Funktion Avsäkring Med demonteringsskydd

#### Kapacitet

Antal moduler 0

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

#### Dimensioner

Höjd 58,40  
Bredd 58,40  
Djup 30  
Relaterade System Hager Q.x