



85745129



IP20

14:23

Jalustyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Vit

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds quicklink

Utrustning

Antal kanaler 2
Skifte Sommar-/vintertid Ja

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad Ja

Funktioner

Drifttid 2
Astro-tidsförskjutning 2
Gångreserv 8

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Material

Färg Vit

Text

Funktion Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, 1 upp/ned-funktion, Konfigurerbart överförings- och/eller mottagningsbeteende, Med nyckellås, Partyfunktion, inget utförande av automatiska, trådlösa och utbyggnadsenhets kommandon (blockeringsskydd), Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

Avsäkring Med demonteringsskydd

Kapacitet

Antal moduler 0

Anslutning

Med bussystem KNX radio Ja

Dimensioner

Höjd 58,40
Bredd 58,40
Djup 30
Relaterade System Hager Q.x