



ADZ366D



quickconnect

Personskyddsbrytare-3x1 poler + nolla , 6kA, C-16A 30mA typ A med QuickConnect

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3x 1P+N
Kurva	C

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	500
Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens	2
Nominell impulsstyddspänning Uimp	4000

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Elektrisk ström

Märkström	16
Nominell service brytförmåga Ics AC enligt IEC60898-1	6
Märkström -25°C	21,10
Märkström -20°C	20,70
Märkström -15°C	20,30
Märkström -10°C	19,90
Märkström -5°C	19,40
Märkström 0°C	19
Märkström 5°C	18,50
Märkström 10°C	18
Märkström 15°C	17,50
Märkström 20°C	17
Märkström 25°C	16,50
Märkström 30°C	16
Märkström 35°C	15,70
Märkström 40°C	15,50
Märkström 45°C	15,20
Märkström 50°C	15
Märkström 55°C	14,70
Märkström 60°C	14,40
Märkström 65°C	14,10
Märkström 70°C	13,90

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet I _{cn} AC enligt IEC60898-1	6
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2

Säkerhet

Läckströmstyp	A
---------------	---

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	10,90
--	-------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	2000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	2000

Anslutning

Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 4
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 4
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2
-----------------------------	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 80
Föroreningsgrad enligt IEC60664/IEC60947-2	2
Energibegränsningsklass I ² t	3

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	86
Bredd	71
Djup	70