




ATA122009016B



Minikanal ATA PVC 13x24mm Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	13
Bredd	24
Längd	2100
Inre area	240 - 240

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	1
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 65
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	0
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Nej
Med skyddsfilm	Nej