



ATA125019016B

Minikanal ATA PVC 13x52mm 2-fack, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	13
Bredd	52
Längd	2000
Inre area	550 - 550

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	3
---	---

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 65
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej