



BR652101D9016



Grundprofil BRP PVC 68x210mm, 2-fack, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68
Bredd	210
Längd	2000
Inre area	12480 - 12480

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	2
Bredd täcklock 1	80
Bredd täcklock 2	80
Bredd täcklock 3	0

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, med apparater)	23
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	50

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60
------------------	---------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer

Nej

Med skyddsfilm

Ja