



DNG2002007030B

## Kabelkanal DNG20020

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Höjd                    | 20   |
| Bredd                   | 20   |
| Längd                   | 2000 |
| Slitsbredd/Öppningsmått | 5    |
| Slitsbredd              | 7,50 |

#### Utrustning

|                      |    |
|----------------------|----|
| Skyddad vid leverans | Ja |
|----------------------|----|

#### Material

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Färg     | Grå (stenfärgad)      |
| RAL-kod  | 7030                  |

#### Funktioner

|                   |    |
|-------------------|----|
| Är självsläckande | Ja |
|-------------------|----|

#### Standarder

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Flamskyddsklass enl. UL94 | V0 |
|---------------------------|----|

#### Säkerhet

|            |    |
|------------|----|
| Brandklass | M1 |
|------------|----|

#### Arkitektur

|          |     |
|----------|-----|
| Flexibel | Nej |
|----------|-----|

#### Konfiguration

|          |         |
|----------|---------|
| Sidovägg | Slitsad |
|----------|---------|