



EC050

Energimätare 1-fas 32A OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	32
Maximal mätkretsström	32

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Typ av impulsgivare	Optisk
---------------------	--------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Direktanslutning
---------------------------	------------------

Mått

Mätsystem	Direkt mätning
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	1
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
Tariff typ	Enkeltariff

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

Ström

Energiförbrukning VA	6,70
Total effektförlust vid nominell märkström	6,70