



EC051

## Energimätare 1-fas 32A pulsu OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Antal poler	1P+N
-------------	------

#### Elektrisk ström

Märkström	32
Maximal mätkretsström	32

#### Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

#### Dimensioner

Bredd	17,50
-------	-------

#### Elektriska huvudattribut

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

#### Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Direktanslutning
---------------------------	------------------

#### Mått

Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60

#### Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	1
------------------------------------	---

#### Funktioner

Noggrannhetsklass	B
Tariff typ	Enkeltariff

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

#### Ström

Energiförbrukning VA	6,70
----------------------	------

