



EC100

Drifttidmätare

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²

Dimensioner

Höjd	90
Bredd	35
Djup	60

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V +/- 15%
---------------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	DIN-skena
--------------	-----------

Utrustning

Antal kanaler	6
---------------	---