



EC352

Energimät 3-f 63A 2tariff dir OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	63
Maximal mätkretsström	63

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Dimensioner

Höjd	90
Bredd	72

Elektriska huvudattribut

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Direktanslutning
---------------------------	------------------

Mått

Mätsystem	Direkt mätning
Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
-------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

Ström

Energiförbrukning VA	8,40
Total effektförlust vid nominell märkström	1,80