

ECN140D

Energimät 1-f 40A direkt

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	40
-----------	----

Maximal mätkretsström	40
-----------------------	----

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	92
------	----

Bredd	18
-------	----

Djup	58
------	----

Elektriska huvudattribut

Typ av impulsgivare	Optisk
---------------------	--------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Direktanslutning
---------------------------	------------------

Area för digital ingång	16 - 16
-------------------------	---------

Area på mätar utgång	16 - 16
----------------------	---------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	1 - 1
-----------------------------	-------

Mått

Mätsystem	Direkt mätning
-----------	----------------

Typ av mätinstrument	Elektronisk
----------------------	-------------

Mätområde för ström	0,25 - 40,0
---------------------	-------------

Mätområde spänning Ph-N	184 - 276
-------------------------	-----------

Mätområde frekvens	45 - 65
--------------------	---------

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	1
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
-------------------	---

Tariff typ	Enkeltariff
Är kalibrerad	Ja
Säkerhet	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-25 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70
Ström	
Energiförbrukning VA	2
Total effektförlust vid nominell märkström	1