



EE200



Ljusrelä 2-kanaler för dinmontage 16A

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
----------------------	-----------

Inställningar

Tillslagsfördröjning	30
----------------------	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	0 - 45
------------------	--------

Förvarings-/transporttemperatur	-20 - 60
---------------------------------	----------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 6 mm ²
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1.5 - 10 mm ²
-------------------	--------------------------

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Text

Utförande	För montage på DIN-skena
-----------	--------------------------

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Dimensioner

Höjd	85
------	----

Bredd	71
-------	----

Djup	65
------	----