



EE202



Ljusrelä 2-kanal kaskad

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230

Inställningar

Tillslagsfördröjning 30

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 45

Förvarings-/transporttemperatur -20 - 60

Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 10 mm²

Kapacitet

Antal moduler 4

Text

Utförande För montage på DIN-skena

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Dimensioner

Höjd 85

Bredd 71

Djup 65