




EE701



Ljusrelä 10A för väggmontage

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Ström

230 V glöd- och halogenlampor 1000

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling 120

Tillslagsfördröjning 40

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur -30 - 60

Anslutning

Area flexibel ledare 1 - 4 mm²

Area solid ledare 1 - 4 mm²

Text

Utförande Med rörklämma för fastsättning på mast, Installation möjlig i infälld dosa, För vägg och mast-montage

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Elektrisk ström

Omkopplingsström 8

Dimensioner

Höjd 95

Bredd 42,50

Djup 42,50