




EE702



Ljusrelä 16A för väggmontage

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 230
----------------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
-------------------------------	------

Inställningar

Tidsfördröjning urkoppling	40
----------------------------	----

Tillslagsfördröjning	10
----------------------	----

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-30 - 60
---------------------------------	----------

Anslutning

Area flexibel ledare	1 - 4 mm ²
----------------------	-----------------------

Area solid ledare	1 - 4 mm ²
-------------------	-----------------------

Text

Utförande	Med rörklämma för fastsättning på mast, Installation möjlig i infälld dosa, För vägg och mast-montage
-----------	---

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

Dimensioner

Höjd	95
------	----

Bredd	42,50
-------	-------

Djup	42,50
------	-------