



EE816



Närvarodetektor DALI/DSI 360°

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	360 - 360
Typ av sensor	Närvarodetektor

Inställningar

Tidsfördröjning	1 Min - 1 h
-----------------	-------------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Dimensioner

Rekommenderad installationshöjd	2,5 - 3,5
---------------------------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45
------------------	----------

Material

Färg	Vit
Material	Plast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP41
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	Infälldmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Kan endast användas som enskild enhet
Utförande	Med fjäderklämmor för takinstallation