





EE860



Rörelsedetektor 200° IP55 Vit

Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	220 - 220
Typ av sensor	Rörelsedetektor

Inställningar

Tidsfördröjning	5 S - 30 Min
-----------------	--------------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	5 - 1000
------------------------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Dimensioner

Bredd	91
Inbyggnadsdjup	0
Rekommenderad installationshöjd	2,50 - 2,50

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 55
------------------	----------

Material

Färg	Vit
Material	Plast

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Funktion	Närvarosimulering, Kan användas som stand-alone, huvud eller expansions enhet
Utförande	För vägg och tak-montage samt hörnmontage med adapter