





EE871



## Rörelsedet 220/360° IP55 Antracit

### Tekniska egenskaper

#### Detektering

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Detekteringsvinkel | 220 - 220       |
| Typ av sensor      | Rörelsedetektor |

#### Inställningar

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Tidsfördröjning | 5 S - 30 Min |
|-----------------|--------------|

#### Belysning

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Responsljusstyrkan justerbar | 5 - 1000 |
|------------------------------|----------|

#### Frekvens

|          |         |
|----------|---------|
| Frekvens | 50 - 60 |
|----------|---------|

#### Dimensioner

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Bredd                           | 91          |
| Rekommenderad installationshöjd | 2,50 - 2,50 |

#### Användningsförhållanden

|                  |          |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -20 - 55 |
|------------------|----------|

#### Material

|          |          |
|----------|----------|
| Färg     | Antracit |
| Material | Plast    |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

#### Installation, montering

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Montering på                    | Utanpåliggande montering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Ja                       |

#### Text

|                |   |
|----------------|---|
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar   |
| Funktion       | Närvarosimulering, Kan användas som stand-alone, huvud eller expansions enhet |