




Tekniska egenskaper

Detektering

Detekteringsvinkel	360 - 360
Typ av sensor	Rörelsedetektor

Inställningar

Tidsfördröjning	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

Belysning

Responsljusstyrkan justerbar	2 - 1000
------------------------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 50
----------	---------

Dimensioner

Bredd	123
Rekommenderad installationshöjd	2,50 - 2,50

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 50
------------------	----------

Material

Färg	Vit
Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), Polykarbonat (PC)

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
---------------------	------

Installation, montering

Montering på	Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Ja

Text

Funktion	Parallell koppling av flera detektorer för att utöka detekteringsområdet
Utförande	För takmontering