



EEN100



IP20 

Ljusrelä på dinskana med utvändig sensor

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvens 50 - 60

Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230

Inställningar

Tillslagsfördröjning 60

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - +45

Förvarings-/transporttemperatur -25 - +70

Anslutning

Area flexibel ledare 1.5 - 6 mm²

Area solid ledare 1.5 - 6 mm²

Kapacitet

Antal moduler 1

Text

Utförande För montage på DIN-skena, Utbyggnadsensor för vägg- eller takmontering

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10

Dimensioner

Höjd 83

Bredd 17,80

Djup 65