



EEN101



IP20 

## Ljusrelä på dinskens med infälld sensor

### Tekniska egenskaper

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230

#### Inställningar

Tillslagsfördröjning 60

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45

Förvarings-/transporttemperatur -25 - 70

#### Anslutning

Area flexibel ledare 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Kapacitet

Antal moduler 1

#### Text

Utförande För montage på DIN-skena, Inbyggd sensor for montering i vattentätt hölje

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

#### Dimensioner

Höjd 83

Bredd 17,80

Djup 65