



EER518

**Rörelsedetektor, 360° 22x12m, utanpåliggande, highbay, IP41, vit**

**Tekniska egenskaper**

**Detektering**

Detekteringsvinkel	360 - 360
Typ av sensor	Rörelsedetektor

**Inställningar**

Tidsfördröjning	1 Min - 1 h
-----------------	-------------

**Belysning**

Responsljusstyrkan justerbar	5- 2000
------------------------------	---------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60
----------	---------

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	78
Rekommenderad installationshöjd	6 - 9

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

**Material**

Material	Plast
----------	-------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP41
---------------------	------

**Installation, montering**

Montering på	Utanpåliggande montering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej