



EGN100  
**IP20**

## Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	230 - 240
--------------	-----------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

#### Elektrisk ström

Märkström	10
-----------	----

#### Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
-------------------------------	------

#### Belysning

Max. lysrörsbelastning, seriekopplade	1000
---------------------------------------	------

#### Funktioner

Reservkraft [år]	10
------------------	----

Med nätverkssynkronisering	Ja
----------------------------	----

Med kvartssynkronisering	Ja
--------------------------	----

#### Utrustning

Nogrannhet per dag	0,25
--------------------	------

Med impulsprogram	Ja
-------------------	----

Antal kanaler	1
---------------	---

#### Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
----------------	-------------

Area flexibel ledare	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
----------------------	---------------------------

Area solid ledare	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------------

#### Inställningar

Dagligt program	Ja
-----------------	----

veckoprogram	Ja
--------------	----

Årsprogram	Ja
------------	----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - +45
------------------	----------

#### Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
----------------	-----------------------

#### Dimensioner

Höjd	90
Bredd	17,80
Djup	62,50