



EGN200

Digitalt Multifunktions-tidur med Bluetooth 2-kanaler

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230
--------------	-----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Ström

230 V glöd- och halogenlampor	2300
-------------------------------	------

Belysning

Max. lysrörsbelastning, seriekopplade	1000
---------------------------------------	------

Funktioner

Reservkraft [år]	10
Med nätverkssynkronisering	Ja
Med kvartssynkronisering	Ja

Utrustning

Nogrannhet per dag	0,25
Med impulsprogram	Ja
Antal kanaler	2

Anslutning

Anslutningstyp	1x växlande
Area flexibel ledare	0.2 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	0.2 - 4 mm ²

Inställningar

Dagligt program	Ja
veckoprogram	Ja
Årsprogram	Ja

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45
------------------	---------

Text

Anslutningstyp	Med skruvanslutning
----------------	---------------------

Dimensioner

Höjd	90
Bredd	35,80

